

# HC-STA-D50-HHFD-1TTP21-EL-AL - 壳体

1424410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424410>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 D50，适用双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，直头，1x Pg21，高度: 80 mm，电缆密封: Pg21，标准

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1424410          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APE           |
| 产品关键代码     | AF7APE           |
| 目录页面       | 页码532 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626371504    |
| 单件重量（含包装）  | 253 g            |
| 单件重量（不含包装） | 255 g            |
| 原产地        | CN               |

# HC-STA-D50-HHFD-1TTP21-EL-AL - 壳体

1424410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424410>



## 技术数据

### 产品属性

|        |          |
|--------|----------|
| 产品类型   | 带锁扣的外壳   |
| 外壳类型   | 插头外壳     |
| 产品系列   | HC-STA-D |
| 应用     | 标准       |
| 类型     | D50      |
| 出线口编号  | 1        |
| 螺钉连接类型 | 1x Pg21  |
| 型号     | 高型设计     |
| 电缆出口   | 直头       |
| Pg螺钉连接 | Pg21     |

### 尺寸

|     |       |
|-----|-------|
| 尺寸图 |       |
| 宽度  | 56 mm |
| 高度  | 80 mm |
| 长度  | 82 mm |

### 材料规格

|        |         |
|--------|---------|
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层     |

### 机械特性

#### 机械参数

|        |         |
|--------|---------|
| 螺钉连接类型 | 1x Pg21 |
| 锁紧类型   | 针脚      |

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 保护等级     | IP66              |
|          | IP67              |
| 冲击强度     | IK08              |
| 环境温度（运行） | -40 °C ... 125 °C |

# HC-STA-D50-HHFD-1TTP21-EL-AL - 壳体


1424410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424410>



## 图纸

尺寸图



尺寸图

1424410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424410>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424410>



DNV

认证ID: TAE000037S



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026



cULus认证

# HC-STA-D50-HHFD-1TTP21-EL-AL - 壳体



1424410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424410>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 5.402千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)