



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748



170014233963



NO.1119090213

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 不可充电锂二氧化锰电池 CP405050 3.0V 2450mAh

Name of Sample: Li-MnO₂ Battery CP405050 3.0V 2450mAh

委托单位： 惠州巨能科技有限公司

Consignor: GN Energy Technology Co., Ltd



上海化工院检测有限公司

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119090213

1/10

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	不可充电锂二氧化锰电池 CP405050 3.0V 2450mAh			
	英文 English	Li-MnO2 Battery CP405050 3.0V 2450mAh			
样品编号 Sample No.	1119090213				
委托单位 Consignor	惠州巨能科技有限公司 GN Energy Technology Co., Ltd				
生产单位 Manufacturer	惠州巨能科技有限公司 GN Energy Technology Co., Ltd				
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3				
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3				
样品外观 Appearance	银色, 黄色铝塑外壳 Silvery and yellow Aluminum-plastics shell				
样品接受日期 Accepted Date	2019-09-16	检测起迄日期 Test Date	2019-09-18 ~ 2019-10-18		
检测项目 Test Items	高度模拟; 热测试; 振动; 冲击; 外短路; 挤压; 强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Forced discharge				
检测结论 Conclusion	经检测, 该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 生效日期(Date): 2019-10-21				
备注 Comment	锂含量0.815g。Lithium content:0.815g. 不可充电锂电池 Primary Lithium Cell./				
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code 516006		

批准
Approver:
职务
Title:

张一

副总工程师(Vice chief engineer)

审核
Checker:

陈建峰

编制
Compiler:

傅



上海化工院检测有限公司

检 测 报 告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119090213

2/10

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.8	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	以下空白	This space intentionally left blank			
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃-23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-23℃;Ambient humidity:/%			
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code
			地址 Address	/	电话 Tel

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 1 NO. 1119090213

序号 No.	1	检测项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	18.6919	3.13	18.6920	3.13	0.00	100.00	○
002	未放电 Undischarged	18.8137	3.13	18.8135	3.13	0.00	100.00	○
003	未放电 Undischarged	18.6198	3.13	18.6196	3.13	0.00	100.00	○
004	未放电 Undischarged	18.4534	3.13	18.4536	3.13	0.00	100.00	○
005	未放电 Undischarged	18.8543	3.13	18.8548	3.13	0.00	100.00	○
006	未放电 Undischarged	18.7837	3.13	18.7839	3.13	0.00	100.00	○
007	未放电 Undischarged	18.8799	3.13	18.8803	3.13	0.00	100.00	○
008	未放电 Undischarged	19.2457	3.14	19.2459	3.14	0.00	100.00	○
009	未放电 Undischarged	19.2235	3.13	19.2241	3.13	0.00	100.00	○
010	未放电 Undischarged	19.1478	3.13	19.1479	3.13	0.00	100.00	○
011	完全放电 Fully discharged	18.7987	/	18.7989	/	0.00	/	○
012	完全放电 Fully discharged	19.2239	/	19.2236	/	0.00	/	○
013	完全放电 Fully discharged	18.8616	/	18.8615	/	0.00	/	○
014	完全放电 Fully discharged	18.7931	/	18.7929	/	0.00	/	○
015	完全放电 Fully discharged	19.0785	/	19.0781	/	0.00	/	○
016	完全放电 Fully discharged	19.9050	/	19.9047	/	0.00	/	○
017	完全放电 Fully discharged	19.1476	/	19.1473	/	0.00	/	○
018	完全放电 Fully discharged	18.6203	/	18.6196	/	0.00	/	○
019	完全放电 Fully discharged	18.6445	/	18.6445	/	0.00	/	○
020	完全放电 Fully discharged	18.9674	/	18.9679	/	0.00	/	○

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
No Disassembly, No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 2

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

NO. 1119090213

4/10

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	18.6920	3.13	18.6892	3.20	0.01	100.00	O
002	未放电 Undischarged	18.8135	3.13	18.8097	3.20	0.02	100.00	O
003	未放电 Undischarged	18.6196	3.13	18.6159	3.20	0.02	100.00	O
004	未放电 Undischarged	18.4536	3.13	18.4501	3.20	0.02	100.00	O
005	未放电 Undischarged	18.8548	3.13	18.8502	3.20	0.02	100.00	O
006	未放电 Undischarged	18.7839	3.13	18.7807	3.20	0.02	100.00	O
007	未放电 Undischarged	18.8803	3.13	18.8767	3.20	0.02	100.00	O
008	未放电 Undischarged	19.2459	3.14	19.2426	3.20	0.02	100.00	O
009	未放电 Undischarged	19.2241	3.13	19.2206	3.20	0.02	100.00	O
010	未放电 Undischarged	19.1479	3.13	19.1443	3.20	0.02	100.00	O
011	完全放电 Fully discharged	18.7989	/	18.7961	/	0.01	/	O
012	完全放电 Fully discharged	19.2236	/	19.2203	/	0.02	/	O
013	完全放电 Fully discharged	18.8615	/	18.8577	/	0.02	/	O
014	完全放电 Fully discharged	18.7929	/	18.7901	/	0.01	/	O
015	完全放电 Fully discharged	19.0781	/	19.0719	/	0.03	/	O
016	完全放电 Fully discharged	19.9047	/	19.9014	/	0.02	/	O
017	完全放电 Fully discharged	19.1473	/	19.1436	/	0.02	/	O
018	完全放电 Fully discharged	18.6196	/	18.6150	/	0.02	/	O
019	完全放电 Fully discharged	18.6445	/	18.6422	/	0.01	/	O
020	完全放电 Fully discharged	18.9679	/	18.9647	/	0.02	/	O

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
No Disassembly,No Rupture & No Fire.

NO. 1119090213

5/10

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	18.6892	3.20	18.6872	3.20	0.01	100.00	O
002	未放电 Undischarged	18.8097	3.20	18.8078	3.20	0.01	100.00	O
003	未放电 Undischarged	18.6159	3.20	18.6138	3.20	0.01	100.00	O
004	未放电 Undischarged	18.4501	3.20	18.4478	3.20	0.01	100.00	O
005	未放电 Undischarged	18.8502	3.20	18.8486	3.20	0.01	100.00	O
006	未放电 Undischarged	18.7807	3.20	18.7787	3.20	0.01	100.00	O
007	未放电 Undischarged	18.8767	3.20	18.8742	3.20	0.01	100.00	O
008	未放电 Undischarged	19.2426	3.20	19.2405	3.20	0.01	100.00	O
009	未放电 Undischarged	19.2206	3.20	19.2192	3.20	0.01	100.00	O
010	未放电 Undischarged	19.1443	3.20	19.1421	3.20	0.01	100.00	O
011	完全放电 Fully discharged	18.7961	/	18.7935	/	0.01	/	O
012	完全放电 Fully discharged	19.2203	/	19.2180	/	0.01	/	O
013	完全放电 Fully discharged	18.8577	/	18.8546	/	0.02	/	O
014	完全放电 Fully discharged	18.7901	/	18.7875	/	0.01	/	O
015	完全放电 Fully discharged	19.0719	/	19.0689	/	0.02	/	O
016	完全放电 Fully discharged	19.9014	/	19.8992	/	0.01	/	O
017	完全放电 Fully discharged	19.1436	/	19.1417	/	0.01	/	O
018	完全放电 Fully discharged	18.6150	/	18.6125	/	0.01	/	O
019	完全放电 Fully discharged	18.6422	/	18.6399	/	0.01	/	O
020	完全放电 Fully discharged	18.9647	/	18.9622	/	0.01	/	O

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 - 附表 4

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 4 NO. 1119090213

6/10

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	18.6872	3.20	18.6878	3.20	0.00	100.00	O
002	未放电 Undischarged	18.8078	3.20	18.8081	3.20	0.00	100.00	O
003	未放电 Undischarged	18.6138	3.20	18.6148	3.20	0.00	100.00	O
004	未放电 Undischarged	18.4478	3.20	18.4482	3.20	0.00	100.00	O
005	未放电 Undischarged	18.8486	3.20	18.8494	3.20	0.00	100.00	O
006	未放电 Undischarged	18.7787	3.20	18.7790	3.20	0.00	100.00	O
007	未放电 Undischarged	18.8742	3.20	18.8745	3.20	0.00	100.00	O
008	未放电 Undischarged	19.2405	3.20	19.2409	3.20	0.00	100.00	O
009	未放电 Undischarged	19.2192	3.20	19.2192	3.20	0.00	100.00	O
010	未放电 Undischarged	19.1421	3.20	19.1423	3.20	0.00	100.00	O
011	完全放电 Fully discharged	18.7935	/	18.7943	/	0.00	/	O
012	完全放电 Fully discharged	19.2180	/	19.2187	/	0.00	/	O
013	完全放电 Fully discharged	18.8546	/	18.8553	/	0.00	/	O
014	完全放电 Fully discharged	18.7875	/	18.7879	/	0.00	/	O
015	完全放电 Fully discharged	19.0689	/	19.0694	/	0.00	/	O
016	完全放电 Fully discharged	19.8992	/	19.8996	/	0.00	/	O
017	完全放电 Fully discharged	19.1417	/	19.1422	/	0.00	/	O
018	完全放电 Fully discharged	18.6125	/	18.6132	/	0.00	/	O
019	完全放电 Fully discharged	18.6399	/	18.6408	/	0.00	/	O
020	完全放电 Fully discharged	18.9622	/	18.9626	/	0.00	/	O

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
No Disassembly, No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 5

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 5 NO. 1119090213

7/10

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /°C	其他现象 Other Event
001	未放电 Undischarged	60.8	O
002	未放电 Undischarged	59.5	O
003	未放电 Undischarged	61.2	O
004	未放电 Undischarged	61.5	O
005	未放电 Undischarged	61.0	O
006	未放电 Undischarged	60.7	O
007	未放电 Undischarged	61.1	O
008	未放电 Undischarged	59.8	O
009	未放电 Undischarged	59.8	O
010	未放电 Undischarged	59.1	O
011	完全放电 Fully discharged	60.2	O
012	完全放电 Fully discharged	59.2	O
013	完全放电 Fully discharged	61.2	O
014	完全放电 Fully discharged	61.3	O
015	完全放电 Fully discharged	62.4	O
016	完全放电 Fully discharged	56.5	O
017	完全放电 Fully discharged	56.6	O
018	完全放电 Fully discharged	58.4	O
019	完全放电 Fully discharged	60.1	O
020	完全放电 Fully discharged	59.5	O
备注: D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。 Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly, No Fire & No Rupture.			

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 6

8/10

备注: D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 7

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 7 NO. 1119090213


9/10

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
031	完全放电 Fully discharged	O	
032	完全放电 Fully discharged	O	
033	完全放电 Fully discharged	O	
034	完全放电 Fully discharged	O	
035	完全放电 Fully discharged	O	
036	完全放电 Fully discharged	O	
037	完全放电 Fully discharged	O	
038	完全放电 Fully discharged	O	
039	完全放电 Fully discharged	O	
040	完全放电 Fully discharged	O	
以下空白	This space intentionally left blank		

上海化工院检测有限公司
检测报告-附图

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix NO. 1119090213

10/10



— GN CF405050 20180911
3. 0V 2450mAh
+ 苏州巨能科技有限公司



报告结束