

**K81106-TV** **Cage à rouleaux axiale -CL**

Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet,
combinable avec des rondelles de butée

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
classe de tolérance	0-8	Groupage de rouleaux

dimensions principale & données de performance

D_{c1}	30 mm	Alésage cage
D_c	47 mm	Diamètre extérieur de cage
D_w	5 mm	Diamètre éléments roulants
C_a	35.500 N	Charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	86.000 N	charge stat. de base, axiale
C_{ua}	8.200 N	limite à la fatigue, axiale
n_G	7.500 1/min	vitesse limite
n_{gr}	3.050 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	15,7 g	Poids

Cotes de montage

E_b	31 mm	Dimension piste
E_a	46 mm	Dimension piste

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.



[Afficher les détails du produit dans medias](#)

13.11.2025, 07:16:04 UTC

SCHAEFFLER

Caractéristiques

-  F_a Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert