



Brand of NTN corporation

Données techniques

ESFCE205

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES205G2, FCE205

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	20 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	9 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	20,9 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein	2 mm
B - Largeur Bague Intérieure	21,4 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

B1 - Largeur total Bague Intérieure	30,9 mm
d - Diamètre arbre	25 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	37,4 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	-2,5 mm
G - Graisseur	M6x1
H3 - Diamètre de centrage	70 mm
J - Distance entre trous de fixation	90 mm
L - Largeur / diamètre du logement	115 mm
N - Dimension trou de fixation	9 mm
S - Distance face / centre du palier	7,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	14000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	7880000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,76 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m

