

T8 Luxline® Plus

F58W/865

0001532



Caractéristiques de la gamme



APERÇU DU PRODUIT

Couleur de lumière	860 Daylight
Technologie	Fluorescent
Numéro de commande	0001532
Classe d'énergie	A
Forme de la lampe	Linear
Finition de la lampe	Coated
À variateur	Yes
Embout/Culot	G13
Type	T8 Luxline Plus
Code EAN	5410288015323
IRC (Ra)	85
Température de couleur (K)	6000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	5000
Efficacy (Rated) 100h (lm/W)	86
Watts (nominal) (W)	58
Tension (V)	110

T8 Luxline® Plus

F58W/865

0001532

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0001532
Technologie	Fluorescent
Classe d'énergie	A
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Forme de la lampe	Linear
Finition de la lampe	Coated
À variateur	Yes
Embout/Culot	G13
Type	T8 Luxline Plus
Code EAN	5410288015323
Numéro virtuel SE	8356620
Numéro virtuel FI	4940770
Nom du produit	F58W/865
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.8
Appareillage requis	Yes
Indice du dispositif	Open
Référence IEC	IEC 60081
Référence IEC 2	IEC 61195
Référence IEC 3	
Destination prévue	General lighting
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	25
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.8
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.5

T8 Luxline® Plus

F58W/865

0001532

Données optiques

Couleur de lumière	860 Daylight
IRC (Ra)	85
Température de couleur (K)	6000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	5000
Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)	
Flux lumineux (nominal) (lm)	5000
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.9
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	68
Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum	86
Efficacy (Rated) 100h (lm/W)	86
Watts (nominal) (W)	58
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	50
Watts (nominal) (W)	50
Tension (V)	110
Tension d'allumage (V)	0
Actuel (A)	0.67

T8 Luxline® Plus

F58W/865

0001532

Données physiques


Poids (kg)	0.20
Longueur de culot à culot (mm) - A	1500
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1504.7-1507.1
Max overall length (mm) - C	1514.2
Diamètre de lampe (mm) - D	26
Diamètre (mm)	26
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	151.10 x 2.90 x 2.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	154.50 x 15.50 x 15.00

T8 Luxline® Plus



F58W/865

0001532

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

T8 Luxline® Plus

F58W/865

0001532

