



Pushing Performance
Since 1945

Han 1HC-sti-AX (350A,35-70mm2)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 11 001 2651
规格	Han 1HC-sti-AX (350A,35-70mm2)
浩亭电子目录	https://harting.com/09110012651

标识

类别	插芯
系列	Han [®] HC Modular
标识	350

版本

接线方式	轴向螺栓接线方式
公母类型	公头
详细资料	只有当电缆以适当距离固定时，才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明，可以在电子目录文档的说明部分下找到。

技术参数

导体截面积	35 ... 70 mm ²
线芯外径	≤19.5 mm
额定电流	350 A
额定电压	2,000 V
额定脉冲电压	12 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤0.2 mΩ
剥线长度	19 ... 20 mm
拧紧力矩	8 Nm @ 35 mm ² 10 Nm @ 50 mm ² 12 Nm @ 70 mm ²
极限温度	-40 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

插拔次数	≥500
抗震	2 类，符合 IEC 61373 标准
抗冲击	2 类，符合 IEC 61373 标准

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(a) / 6(a)-I：铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素，镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素，含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中，含铅量高达 0.2% 6(c)：铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 铅
ECHA SCIP 编号	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

包装尺寸	1
净重	137 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85359000
GTIN	5713140015975
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522