
**KR40** **Galet de roulement**

Stud type track rollers KR...-B, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the contact flange and contact washer, gap seals on both sides, without eccentric collar

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

joint	SPSP	Gap seal on both sides
profile bague extérieure	R500	Diamètre extérieur sphérique (Standard)
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KSP	Via head, stud and fit
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	40 mm	Diamètre extérieur
d 1	18 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	58 mm	Largeur
C r w	10.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r w	16.000 N	Charge stat. de base, radiale
C ur w	2.130 N	Limite à la fatigue, radiale
n D G	2.900 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	241 g	Poids



Dimensions

B 1	21,6 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B 2	36,5 mm	Longueur effective du goujon
B 3	8 mm	Distance trou de lubrification
C	20 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	0,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	31,5 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
d 3	3 mm	Diamètre trou de lubrification
G	M18X1,5	Filetage
l G	19 mm	Longueur de taraudage
W	8 mm	Largeur entre plats
R	500 mm	Rayon bague extérieure profile externe

information additionnelle

	NIPA2X7,5	Graisser entrainement
M A	87 Nm	Couple de serrage écrou