




PCFT25-XL [🔗](#)

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	70 mm	Largeur de bride
H	124 mm	Hauteur de bride
U	36 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	14.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	410 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,55 kg	Poids

Cotes de montage

J	99 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	20 mm	Hauteur logement
A ₁	11 mm	Épaisseur de bride
A ₂	12,5 mm	Distance piste
V	70 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	37,5 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

1	Nombre de logements
CFT05	Corps de palier
GRAE25-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.