




RCJTY30-TV-VA-FD

Corps de roulement à bride

Corps de roulement à bride, conception FD

Information technique



Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	80 mm	Largeur de bride
H	148 mm	Hauteur de bride
U	41,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	16.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	9.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	475 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	14.200 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,45 kg	Poids

Cotes de montage

J	117 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Trou de fixation
W	3 mm	Cote sur plats



Dimensions

A	30,5 mm	Hauteur logement
A ₁	13,3 mm	Épaisseur de bride
A ₂	19 mm	Distance piste
B	38,1 mm	Largeur
B ₃	38,5 mm	Distance housing centre to cap end
S ₁	22,2 mm	Distance raceway to locking device
V	80 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

GEH.CJT06-TV-WHT	Corps de palier
GYE30-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
KASK06-S-G-WHT	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.