

产品参数表

规格



TeSys Deca - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC

GVAED011

主要信息

产品系列	TeSys TeSys Deca
产品短名	GVAED
产品类型	辅助触点模块
产品适用范围	GV3P GV3L
安装位置	前侧
辅助触点操作	故障信号 1 NO
回路触点类型	1 NO + 1 NC
每套数量	"一套 1 只"

补充信息

额定绝缘电压 [Ui]	600 V 符合 UL 508 690 V 符合 IEC 60947-1 600 V 符合 CSA C22.2 No 14
额定工作电压 [Ue]	24...240 V AC 24...60 V DC
约定发热电流 [Ith]	2.5 A
机械寿命	100000 次
最小开关电流 [Imin]	5 mA
最小开关电压	17 V
保护类型	GB2CB... 断路器 GG 熔断器 10 A
额定操作功率(VA)	300 VA 在...上 48 V AC-15 电气寿命: 100000 次 400 VA 在...上 690 V AC-15 电气寿命: 100000 次 500 VA 在...上 110...127 V AC-15 电气寿命: 100000 次 500 VA 在...上 500 V AC-15 电气寿命: 100000 次 650 VA 在...上 440 V AC-15 电气寿命: 100000 次 720 VA 在...上 230...240 V AC-15 电气寿命: 100000 次 850 VA 在...上 380...415 V AC-15 电气寿命: 100000 次
额定操作功率 (W)	120 W 在...上 240 V DC-13 电气寿命: 100000 次 140 W 在...上 110 V DC-13 电气寿命: 100000 次 140 W 在...上 24 V DC-13 电气寿命: 100000 次 180 W 在...上 60 V DC-13 电气寿命: 100000 次 240 W 在...上 48 V DC-13 电气寿命: 100000 次
紧固扭矩	1.4 N.m 通过 螺栓紧固
高度	11 mm
宽度	45 mm
深度	29 mm

免责声明：本文档不作为验收不用于确定使用产品的适用性或可靠性

净重	0.05 kg
----	---------

环境

环境特征	正常使用环境
产品认证	UKCA

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.000 cm
Package 1 Width	3.000 cm
Package 1 Length	4.500 cm
Package 1 Weight	17.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3.500 cm
Package 2 Width	10.000 cm
Package 2 Length	15.000 cm
Package 2 Weight	174.000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	4.128 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	1
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	合规
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件	产品使用寿命终期信息
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No

Connections and Schema

GVAED011




Image of product / Alternate images

Alternative



