

**FAG****X-life****WS22206-E1-XL-2RSR**

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec étanchéité WS222...-E1, joint à lèvre des 2 côtés, pour les installations de coulée continue

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E1	Sans bord central
type d'alésage	Z	Cylindrique
Cage	JPA	Cage en tôle acier
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
dispositif de lubrification	Norme	Norme
joint	2RSR	Seals on both sides, normal temperature
joint - largeur supplémentaire	WS	Joint - largeur supplémentaire

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	62 mm	Diamètre extérieur
B	25 mm	Largeur
C _r	64.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	57.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	7.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	3.150 1/min	vitesse limite
≈m	0,328 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a\ min}$	35 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a\ max}$	56,4 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a\ max}$	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\ min}$	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
D_1	55,5 mm	Alésage bague extérieure
d_2	35 mm	Diamètre de piste bague intérieure
d_s	3,2 mm	Diamètre trou de lubrification
n_s	4,8 mm	Largeur rainure de lubrification

Plage de température

$T_{\ min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\ max}$	100 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,3	Valeur limite de F_a/F_r pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y_1	2,26	Facteur de charge dynamique axiale
Y_2	3,37	Facteur de charge dynamique axiale
Y_0	2,21	Facteur de sécurité statique



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à vie, sans entretien



Lubrification à la graisse



Etanche des 2 côtés



Erreur d'angle et désalignement statique



Erreur d'angle et désalignement dynamique