


Han 16HvE-F-s



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 34 016 2701
规格	Han 16HvE-F-s
浩亭电子目录	https://harting.com/09340162701

标识

类别	插芯
系列	Han Hv E®

版本

接线方式	螺栓接线
公母类型	母头
尺寸	24 B
带电线保护	有
针数	18
电源针数	16
特殊插针数	2
特殊插针规格	继电器针
接地针	有

技术参数

导体截面积	0.75 ... 2.5 mm²
导体截面积 [AWG]	AWG 18 ... AWG 14
额定电流	16 A
额定电压相-地	400 V
额定电压相-相	690 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

额定电压符合CSA	600 V
绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
接触电阻	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
剥线长度	7.5 mm
拧紧力矩	0.5 Nm 插针螺钉M3 1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH1 PH2
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

商业数据

包装尺寸	1
净重	80 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140571587
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0	39121522