


ML-1400-S1

サトー パーツより重要なお知らせです

ナイロン66樹脂を使用している当商品につきまして、大幅な仕様変更がございます。
詳細につきましては、[PDF 製品一部変更のお知らせ](#)をご確認ください。



- 端子間ピッチ5mm
- チェック孔あり
- 単線専用
- プレスフィット機構

RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

本体色



標準色はGY（グレー）です。それ以外は特注対応となります。
カラーバリエーションは通常本体のみになります。

仕様

定格	300V-10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V(1分間)
取得規格	UL規格・CSA規格・TÜV規格(IEC60947-7-1に適合)
極数 (P)	1～20
チェック孔	有り
主絶縁材 (本体)	ナイロン66 (UL94V-0)
主絶縁材 (ボタン)	PPE (UL94V-0)
定格適合電線	単線：φ1.2mm (AWG16)
使用可能電線範囲	単線：φ0.65mm～φ1.6mm (AWG22～AWG14)
端子金具	PC端子
標準剥き線長	9～10mm
本体色	GY(グレー) B(黒) W(白) R(赤) Y(黄) G(緑) BL(青) PK(ピンク) LG(若草) VI(紫) OR(オレンジ) BR(茶)
エンドプレート色	GY(グレー)
操作部色	GY(グレー)
推奨適合工具	マイナスドライバー (軸径φ5mm、刃先幅4.5mm)
商品概要	①本体の標準色はグレーで、標準色以外(カラーコンビネーションを含む)は特注となります。
使用上の注意	②丸洗い洗浄はボタンに影響が考えられますので、お避けください。③規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

注意事項


- [PDF スクリューレス端子台注意事項](#)
- [PDF 一般注意事項](#)

- 発注型番 ML-1400-S1-[極数]
- ご注文例 ML-1400-S1-2P (2Pでご注文の場合)

製品一部変更届

- 2013/01/25 [PDF 使用樹脂変更による本体カラー等の変更](#)
- 2003/11/11 [PDF 端子金具の表面処理の変更\(特注品\)](#)
- 2003/09/18 [PDF 端子金具の表面処理の変更](#)

寸法図



単位:mm

寸法表

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	6.5	-	6	31.5	25.0	11	56.5	50.0	16	81.5	75.0
2	11.5	5.0	7	36.5	30.0	12	61.5	55.0	17	86.5	80.0
3	16.5	10.0	8	41.5	35.0	13	66.5	60.0	18	91.5	85.0
4	21.5	15.0	9	46.5	40.0	14	71.5	65.0	19	96.5	90.0
5	26.5	20.0	10	51.5	45.0	15	76.5	70.0	20	101.5	95.0