

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Resi9 - épanouisseur 18 modules



R9H18540

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement              | Épanouisseur                                    |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de goulotte                         |
| Compatibilité de gamme                     | Opale enveloppe<br>Resi9 enveloppe              |
| Système d'installation de câblage          | Passage des goulottes dans les murs domestiques |
| Nombre de modules 18 mm par rangée         | 18                                              |
| Destination du produit                     | Pour le sol<br>Pour le plafond                  |
| Normes                                     | NF EN 50085-2-1<br>NFC 15-100                   |

### Complémentaires

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Matière                | Plastique satin                                       |
| Tenue au feu           | 750 °C conforme à EN/IEC 60695-2-11                   |
| Quantité du lot        | Lot de 1                                              |
| Degré de protection IP | IP40 conforming to EN/IEC 60529                       |
| Tenue aux chocs IK     | IK08 conforme à CEI 62262<br>IK08 conforme à EN 50102 |
| Profondeur             | 160 mm                                                |
| Hauteur                | 220 mm                                                |
| Largeur                | 476 mm                                                |
| Nuance de la couleur   | Blanc (RAL 9003)                                      |

### Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C |
|------------------------------------------------|-------------|

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 16,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 23,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 48,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 787,900 g |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 81,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 30,912 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 4                                                 |
| Profil environnemental du produit (PEP) | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                              |
| Emballage sans plastique          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |
| Statut sur la présence d'halogène | Le produit contient un halogène au-dessus des seuils             |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                  | Oui                                                  |