


SAC-4P-M12MS/ 5,0-800 - 传感器/执行器电缆



1457034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457034>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，4-位置，PUR 无卤素，防焊花飞溅，高柔性，灰色 RAL 7001，插头 直头 M12，编码: A，与 自由出线，电缆长度: 5 m，用于机械手和电缆拖链

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 电缆耐焊接火花，是适用于焊装车间的可靠解决方案

商业数据

订货号	1457034
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CCA
产品关键代码	AF1CCA
目录页面	页码198 (C-2-2019)
GTIN	4046356593397
单件重量（含包装）	160 g
单件重量（不含包装）	160 g
原产地	CN

SAC-4P-M12MS/ 5,0-800 - 传感器/执行器电缆



1457034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457034>

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	机械手和电缆拖链
位数	4
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	HB
夹具本体材料	TPU, 阻燃性高, 具自熄灭性质
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	压铸, 镀镍

电气特性

绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	250 V AC 250 V DC
额定电流 I_N	4 A

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 100
-------	------------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)
------	--------------------

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12
----	-----------

SAC-4P-M12MS/ 5,0-800 - 传感器/执行器电缆



1457034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457034>

位数	4
防插错编码类型	A

连接2

类型	自由出线
----	------

电缆/电线

电缆长度	5 m
------	-----

灰色，高柔性PUR [800]

尺寸图	
注意事项	该电缆的外护套极其坚固，因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。
电缆重量	33.5 kg/km
UL AWM	20549
位数	4
屏蔽	无
光缆类型	灰色，高柔性PUR [800]
导线结构 信号线	42x 0.10 mm
AWG，信号线	22
导线横截面	4x 0.34 mm ² (信号线路)
线径，包括绝缘层	1.3 mm ±0.05 mm (信号线路)
电缆外径	4.80 mm ±0.2 mm
外护套，材料	PUR
外护套，颜色	灰色 RAL 7001
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PP
单线，颜色	棕色、白色、蓝色、黑色
总绞线	4线，绞合
最大导线电阻	大约 53 Ω/km
绝缘电阻	≥ 20 MΩ*km
额定电压，电缆	300 V
测试电压	2000 V
最小弯曲半径，固定安装	4 x D
最小弯曲半径，活动安装	7,5 x D
最小弯曲半径，固定式安装	20 mm
最小弯曲半径，移动式安装	36 mm
动态负载能力（弯曲）	最大折弯次数: 10000000，弯曲半径: 7,5 x D，横向轨迹: 5 m，

1457034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457034>

	横向速度: 3.3 m/s , 加速度: 5 m/s²
	最大折弯次数: 15000000 , 弯曲半径: 50 mm , 横向轨迹: 0.9 m , 横向速度: 5 m/s , 加速度: 30 m/s²
动态负载能力 (扭转)	扭矩: ±360 °/m , 扭转循环: 1000000
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃	符合 UL 758/1581 FT2 标准
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1
其它防护功能	好的抗酸, 碱溶液及溶剂性
	不含硅酮
特殊性质	电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃 , 以及自熄
	不含硅和镉
	不带影响油漆涂层的物质
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)
	-25 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
	IP68
环境温度 (运行)	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 90 °C (电缆, 固定式安装)
	-30 °C ... 90 °C (电缆, 活动式安装)
	至 120 °C (3000 h)
	至 80 °C (符合UL标准)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101


SAC-4P-M12MS/ 5,0-800 - 传感器/执行器电缆

1457034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457034>


图纸

尺寸图



针式, M12 x 1, 直头, 屏蔽

示意图



M12针式连接器针脚分配, 4芯, A编码, 插头侧视图

电路图



M12针式触点分配

SAC-4P-M12MS/ 5,0-800 - 传感器/执行器电缆



1457034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457034>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457034>

	UL 认证			
	认证ID: FILE E 221474			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	300 V	4 A	-	-

	cUL Listed			
	认证ID: FILE E 221474			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	300 V	4 A	-	-

	EAC-RoHS			
	认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387			

cULus Listed

SAC-4P-M12MS/ 5,0-800 - 传感器/执行器电缆



1457034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457034>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.711千克二氧化碳当量