




Données techniques

UC218G2

Roulements "inserts"

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE	
Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	96 mm
C - Largeur Bague Extérieure	37 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	12 mm
d - Diamètre arbre	90 mm
D - Diamètre extérieur BE	160 mm
G - Taille vis de blocage	M12x1,25
m - Distance vis de blocage	14 mm

DEFINITION TECHNIQUE

r - Rayon Bague Intérieure	2
S - Distance face / centre du palier	39,7 mm
f0 - Facteur	14.4
SW - Taille clé	6 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	96000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	71500000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	4,45 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	33 N-m

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	4.111 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	5.889 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.44649696287964 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.72324848143982 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.4111 Hz

