

Fiche technique du produit

Spécifications



Module E/S 16 Entrées Digitales

SXWDI16XX10001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tenue à la flamme	UL94V0-5VB
Largeur	30 mm
Certifications du produit	ICES-003 FCC partie 15 classe B CE RCM
Puissance consommée en VA	1,6 W
Poids Net	194 g
Type de produit ou équipement	Module E/S
Nom de l'appareil	DI-16
Hauteur	114 mm
Température ambiante pour le stockage	-20...70 °C
Profondeur	64 mm
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Degré de protection IP	IP20
Type d'entrée/sortie	entrée logique
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Nom du produit	I/O Modules
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	EcoStruxure Building Operation

Complémentaires

Fréquence de commutation	25 Hz
Nombre d'entrée logique	16
Support de montage	Mural Rail DIN
Raccordement électrique	Embase enfichable
Type de commande	Sans
Tension d'entrée logique	24 V
Signalisation locale	DEL (vert/rouge) pour niveau de signal élevé DEL (vert/rouge) pour niveau de signal faible
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
Normes	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 part 15

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	ABS + PC
---------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,800 cm
Largeur de l'emballage 1	9,200 cm
Longueur de l'emballage 1	11,600 cm
Poids de l'emballage (Kg)	160,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,143 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	2560
Hauteur de l'emballage 3	80,000 cm
Largeur de l'emballage 3	105,000 cm
Longueur de l'emballage 3	125,000 cm
Poids de l'emballage 3	104,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	64
---	----

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	08bd611f-8419-43db-ad4e-34d847346717
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.