




Câble de connexion

VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".



| Application                                                             |      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique                                              |      | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone                                                           |      | oui                                                                                 |
| Données électriques                                                     |      |                                                                                     |
| Tension d'alimentation                                                  | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                                 |
| Classe de protection                                                    |      | II                                                                                  |
| Courant de sortie total                                                 | [A]  | 4                                                                                   |
| Conditions d'utilisation                                                |      |                                                                                     |
| Température ambiante                                                    | [°C] | -25...90                                                                            |
| Remarque sur la température ambiante                                    |      | cULus: ...75                                                                        |
| Température ambiante en mouvement                                       | [°C] | -25...90                                                                            |
| Remarque sur la température ambiante (en mouvement)                     |      | cULus: ...75                                                                        |
| Température de stockage                                                 | [°C] | -25...55                                                                            |
| Humidité de stockage                                                    | [%]  | 10...100                                                                            |
| Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                                 |
| Indice de protection                                                    |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                         |
| Données mécaniques                                                      |      |                                                                                     |
| Poids                                                                   | [g]  | 60,1                                                                                |



## Câble de connexion

VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

|                                       |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière du corps                      | TPU                                       |                                                                                                      |
| Matière écrou moleté                  | laiton, nickelé                           |                                                                                                      |
| Matière des joints                    | FKM                                       |                                                                                                      |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                                       |                                                                                                      |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | cycles de courbure                        | > 5 Mio.                                                                                             |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                            |

## Remarques

|                   |                                                                            |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Remarques         | Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements". |  |
| Unité d'emballage | 1 pièces                                                                   |  |

## Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



## Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Raccordement





## Câble de connexion

VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré;  
Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

