

## Han A Hood Top Entry HC 4 Pegs PG 21



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 20 032 0420                                                                |
| 规格     | Han A Hood Top Entry HC 4 Pegs PG 21                                          |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09200320420">https://harting.com/09200320420</a> |

### 标识

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 类别      | 上壳/底座              |
| 上壳/底座系列 | Han A <sup>®</sup> |
| 上壳/底座类型 | 上壳                 |
| 型       | 高结构                |

### 版本

|        |                |
|--------|----------------|
| 尺寸     | 32 A           |
| 版本     | 顶出线            |
| 电缆入口数量 | 1              |
| 出线孔    | 1x Pg 21       |
| 锁定类型   | 双锁扣            |
| 应用领域   | 用于工业应用的标准上壳/底座 |

### 技术参数

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 极限温度                  | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明             | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 防护等级符合 IEC 60529      | IP65                   |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4                      |
|                       | 4X                     |
|                       | 12                     |

### 材料特性

|            |      |
|------------|------|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝  |
| 表面 (上壳/底座) | 粉末涂层 |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 颜色 ( 上壳/底座 )     | RAL 7037 ( 土灰 )                      |
| RoHS             | 符合豁免标准                               |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %                  |
| ELV 状态           | 符合豁免标准                               |
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)                 |
| 包含危险等级的要求集       | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)           |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证       | CE<br>DNV GL                                               |

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 1                  |
| 净重          | 200 g              |
| 原产国         | 德国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85389099           |
| GTIN        | 5713140040168      |
| eCl@ss      | 27440202 长方形连接器的外壳 |
| ETIM        | EC000437           |
| UNSPSC 24.0 | 39121466           |