

VIP-3/PT/HD62SUB/M - Übergabemodul



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904271>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und High-Density-D-SUB-Miniatur-Stifitleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 62

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2904271
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK2122
GTIN	4046356814805
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	287,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	287,9 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-3/PT/HD62SUB/M - Übergabemodul



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904271>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Übergabemodul
Produktfamilie	VARIOFACE Professional
Polzahl	62

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U _N	25 V AC
	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV

Anschlussdaten

Anschluss 1 (Steuerungsebene)

Anschlussart	High Density D-SUB-Stifteleiste
Schraubengewinde	UNC 4-40
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	62

Anschluss 2 (Feldebene)

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Polzahl	63
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Maße

Artikelabmessungen

Breite	113 mm
Höhe	75,8 mm
Tiefe	63 mm

Materialangaben

VIP-3/PT/HD62SUB/M - Übergabemodul



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904271>

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstofftyp Gehäuse	Polyamid PA unverstärkt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 50178
---------------------	----------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
---------------------	---

VIP-3/PT/HD62SUB/M - Übergabemodul




2904271


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904271>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltplan



universeller Schaltplan

VIP-3/PT/HD62SUB/M - Übergabemodul



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904271>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904271>

		CSA		
		Zulassungs-ID: 2122203		
		Nennspannung U _N	Nennstrom I _N	Querschnitt AWG
keine		105 V	1 A	26 - 14
				-

		cUL Recognized		
		Zulassungs-ID: E238705		
		Nennspannung U _N	Nennstrom I _N	Querschnitt AWG
keine		125 V	1 A	26 - 14
				-

		UL Recognized		
		Zulassungs-ID: E238705		
		Nennspannung U _N	Nennstrom I _N	Querschnitt AWG
keine		125 V	1 A	26 - 14
				-

		CSAus		
		Zulassungs-ID: 2122203		
		Nennspannung U _N	Nennstrom I _N	Querschnitt AWG
keine		105 V	1 A	28 - 14
				-

VIP-3/PT/HD62SUB/M - Übergabemodul



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904271>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/PT/HD62SUB/M - Übergabemodul



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904271>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.	

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	a5b2b0f7-222b-40b4-baff-67c2263efb6c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de