




VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau	160 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux	200 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants	5 mm
Référence rondelle de butée AS	AS1132
Référence rondelle d'appui (BI) WS	WS81132
Référence rondelle d'appui (BE) GS	GS81132
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux	194,2 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux	166 mm



DEFINITION TECHNIQUE

Poids cage à rouleaux	0,246 kg
------------------------------	----------

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	154000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	1070000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	110000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	1980 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	7800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

