

# UCS CP 5018 - Stoßschutzecken

2203348

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203348>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adapter zum Schutz der Ecken der UCS-Gehäuse, Material: TPE-U, Farbe: türkisblau ähnlich RAL 5018, wird in den Schraublöchern des Gehäuses gehalten



## Ihre Vorteile

- Flexible Montageoptionen für den Schaltschrank- und Feldeinsatz
- Anwendungsgerecht adaptierbar dank identischer Aufnahmen im Gehäuse
- Unterschiedliche Farben für hohen Wiedererkennungswert innerhalb und außerhalb des Schaltschranks

## Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 2203348                |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse |
| Produktschlüssel                         | ACFCAZ                 |
| GTIN                                     | 4055626462554          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,3 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,17 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 39269097               |
| Ursprungsland                            | DE                     |

## Technische Daten

### Hinweise

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
|----------------|-------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Produkttyp                | Montagematerial  |
| Gehäuseart                | Universalgehäuse |
| Gehäuseserie              | UCS              |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein             |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 17,3 mm |
| Höhe   | 17,3 mm |
| Tiefe  | 11,7 mm |

### Materialangaben

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Farbe (Gehäuse)                | türkisgrün (RAL 5018) |
| Material                       | TPE-U                 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                    |
| CTI nach IEC 60112             | 600                   |
| Isolierstoff                   | TPE-U                 |
| Oberflächenbeschaffenheit      | unbehandelt           |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Max. zu erreichender IP-Code              | IP40                                                    |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)             | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)  | -40 °C ... 70 °C                                        |
| Umgebungstemperatur (Montage)             | -5 °C ... 100 °C                                        |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 %                                                    |

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Einrasten |
|------------|-----------|

### Verpackungsangaben

|                |           |
|----------------|-----------|
| Verpackungsart | PE-Beutel |
|----------------|-----------|

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)