


Données techniques

29320E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	100 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	170 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	128 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	149,9 mm
T - Hauteur de butée	42 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	20,5 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	26,2 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle	37,3 mm
a - Position Point Application Charges	58 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	3,65 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	443000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	1390000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	155000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	12600 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	10800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	21600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	9.109 Hz
--	----------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	10.891 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	6.983 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	3.492 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.455 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	147 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	130 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	107 mm
db2 - Diamètre max entretoise	107 mm

