




VT307, Électro distributeur 3 voies avec clapet à commande directe VT307-6DO1-01F-Q

Fiche technique

General series information


- Un distributeur aux multiples versions.
- Basse consommation.
- Modèle à fonction universelle.
- Les cotes de montage ne changent pour les deux versions (montage en ligne et montage sur embase).
- Résistant à une faible concentration d'ozone : Joint en HNBR.
- Conformité CE et RoHS.


Spécifications standards

Corps	T (Montage en ligne)
Caractéristiques du distributeur	Standard
Caractéristiques de la pression	Modèle standard [0.7 MPa]
Tension	6 (12V DC)
Connexion électrique	DO (Connecteur DIN sans couvercle DIN)
Visualisation et protection de circuit	Sans
Orifice	01 (1/8 [6A])
Taraudage	F (G [PF])
Option	Sans
Marque CE	Q (Marque CE)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	50 °C
Température minimum du fluide	-10 °C (hors gel)
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-10 °C (hors gel)
Classe de protection avec connecteur	Antipoussière
Fonction en position normale	fermé

Pilote	Directement
Vanne de retour	Ressort mécanique
Type de joint	Joint souple

Dimensions





Information supplémentaire

Catalogue	VT_A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_VT307N_TF1Y176EN.pdf newDoC_New_VT307_TF1V163EN.pdf DoC_NewVT307_TFQ0001-A.pdf
Manuels d'installation	IM_VT307_TF2Z546EN.pdf IM_VT307_TF2Z546FR.pdf
Operation manuals	OM_VT307_OMQ0002EN-C.pdf