


Skärmstativ SELECT för 2 skärmar med bordsinfästning

Artikelnummer	509523	Antal per säljhet	1 St
Färg	Silver	EAN per säljhet	4005546734996
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljhet	5256 G
EAN per basenhet	4005546734996	Ursprungsland	CN



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Skärmstativ för 2 skärmar som kan monteras med kabelhålsfäste eller bordsklämma
- Du kan enkelt höja, sänka, vinkla skärmen till rätt läge för att kunna arbeta ergonomiskt
- Vridbar i 360° för skärmarbete i både stående eller liggande läge
- De tre-ledade armarna kan förlängas till 36 cm och justeras upp till 180 °
- Steglös höjdställning av skärmarna på ett 45 cm högt stativ
- Universellt VESA-fäste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- För standardskärmar upp till 27" och 8 kg
- Kabelhantering: Skärmkabeln leds längs stativet med klämmor vilket skyddar mot kabelbrott

Skärmstativ SELECT för 2 skärmar med bordsinfästning

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	843
Utvändig höjd (mm)	549
Utvändig djup / längd	100 mm
Kapacitet / kapacitet (för)	2 Skärm(ar)
Varumärke	DURABLE
Hållare för skärmstorlek	33 cm {13"} - 68,6 cm {27"}
Vridbar hållare (°)	180
Juster- och fixerbar hållare	Ja
Svängradie för skärmhållare	90° sidled
Steglös vinkling av skärm	+ 45° / - 45°
Justerbar höjd från till	Nej
Hållarens funktioner	Vridbar, vinklinsbar, svängbar, justerbar höjd, skjutbar i sidled
Tjocklek bordsskiva / Ø kabelhål	10 - 88 mm
Kabelklämmor	Ja
Max belastningskapacitet	Je 8 kg
Stöldskydd	Nej
VESA standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Typ av fäste / stativ	Bordsfäste, Kabelhålsfäste