
**RNA4904-2RSR-XL**

Roulement à rouleaux radiaux

Roulements à aig. RNA49...-2RSR, série 49,
joint à lèvre des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
trou de lubrification	With	With
revêtement	Sans	
joint	2RSR	Joint frottant des deux côtés
version spéciale	Sans	Sans
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

F_w	25 mm	Diamètre sous rouleaux
D	37 mm	Diamètre extérieur
B	17 mm	Largeur
C_r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	19.900 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	3.800 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	10.100 1/min	vitesse limite
n_G Grease	10.100 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
$\approx m$	54,53 g	Poids



Dimensions

r min 0,3 mm Dimension minimum de chanfrein

C 17 mm Largeur, bague extérieure

Plage de température

T min -20 °C Température de fonctionnement min.

T max 100 °C Température de fonctionnement max.

Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



Étanche des 2 côtés



Faible encombrement