

Projecteur LED Multi Battery 4000 MA Professional à batterie rechargeable, 4500 lm, IP65

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V.



PROFESSIONAL

brennenstuhl®
MULTIBATTERY
18V-SYSTEM

AMPShare I
Powered by
BOSCH



2 ANS
GARANTIE
FABRICANT



4500
LUMEN



Référence 1173140400
Code-barre 4007123676613

DESCRIPTION

- Compatibilité avec les standards de batterie 18 V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Powertool) : Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee et Würth.
- 4 adaptateurs pour 5 fabricants (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee) fournis.
- Adaptateurs pour Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki et Würth disponibles à l'achat.
- brennenstuhl® est membre de l'AMPShare – powered by Bosch Professional : l'alliance batteries AMPShare permet d'utiliser des projecteurs de chantier brennenstuhl® avec des batteries rechargeables 18 V Bosch Professional.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100 % / 75 % / 50 % / 25 %.
- Système de protection des batteries Powertool : la batterie est protégée

- contre les décharges profondes et les surcharges (dues à des courants de charge élevés).
- Témoin de charge de batterie (recharge de batterie sur son chargeur habituel) - batterie non fournie.
- Autonomie définie en fonction du modèle de batterie (non fournie) branché.
- Équipé d'un support de maintien anti-basculement, d'une lentille de protection de la LED et d'un dispositif de protection de face anti-chocs en caoutchouc.
- Capot de protection de la batterie amovible.
- Poignée de transport ergonomique.
- Indice de protection : IP 65 (si capot de protection mis en place).
- Montage sur trépied possible grâce aux perçages prévus.
- Fourni avec un sac de transport pour les adaptateurs.

Projecteur LED Multi Battery 4000 MA Professional à batterie rechargeable, 4500 lm, IP65

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V.



Référence 1173140400
Code-barre 4007123676613

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	4500 lm	Tension de la batterie	18 V
Consommation électrique	40 W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Température de couleur	6500 K	Classe de protection	III
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Indice de protection (IP)	IP65
Tension nominale d'entrée	18 V	Couleur	noir
Durée de vie	30000 h		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	2,48 kg
Poids du produit (sans emballage)	2,1 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	16,5 cm x 24,2 cm x 25,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	15,5 cm x 23,5 cm x 24,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur Multi Battery 4000 MA Professional, adaptateurs, sac de transport