

Messumformer SITRANS P210 fuer Druck fuer
Niederdruckanwendungen Kennlinienabweichung typ. 0,25 Prozent
Werkstoff der messstoffberuehr- ten Teile: Edelstahl und
Dichtungsmaterial; Werkstoff der nicht-messstoff- beruehrten Teile:
Edelstahl Messbereich fuer Relativdruck: 0 bis 600 mbar,
Ueberlast- druck 2000 mbar Ausgangssignal: 0 bis 10 V
Dreileitertechnik Hilfsenergie: DC 12 bis 33 V ohne
Explosionsschutz Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12
nach IEC 61076-2-101 Prozessanschluss: G1/2" aussen nach
EN837-1 (1/2"-BSP aussen); (Standard bei metrischen
Druckbereichen mbar, bar) Dichtungsmaterial zwischen Sensor und
Gehaeuse: Viton (FPM, Standard) Standardausfuehrung

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mf=ps&lc=de-WW>
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com>

