



# convertisseur PE PE-VK-5.1

N° de pièce: 7451

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Agrément	CCC
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Convertisseur pneumo-électrique
Pression de service	0 ... 0,25 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Température du fluide	-10 ... 50 °C
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Fonction d'élément de commutation	Inverseur
Point d'activation	0,0005 bar
Point de désactivation	0,0001 bar
Tension CA max. de sortie TOR	250 V
Tension CC max. de sortie TOR	250 V
Connexion électrique	Câble à 4 conducteurs
Mode de fixation	au choix : sur cadre de montage 1n à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	M5
Poids du produit	250 g
Degré de protection	IP62