


PI003A



Capteur de pression avec afficheur

PI-025-REA01-MFRKG/US/3D/3G /P



- 1 affichage alphanumérique 4 digits
- 2 cellule de mesure non affleurante décalée vers l'intérieur
- 3 bouton de programmation
- 4 LED d'état



Caractéristiques du produit			
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties numériques: 1; Nombre des sorties analogiques: 1		
Etendue de mesure	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Raccord process	taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité		
Application			
Caractéristique spécifique	contacts dorés		
Application	industrie agroalimentaire et industrie des boissons		
Montage	boîtier orientable 350°		
Fluides	fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux		
Température du fluide [°C]	-20...60; (pour emploi en dehors de la zone explosive;; Température ambiante: -25...85 °C; Température du fluide: -25...125 °C / 145 °C < 1h)		
Pression d'éclatement min.	350 bar	5070 psi	35 MPa
Tenue en pression	100 bar	1450 psi	10 MPa
Type de pression	pression relative; vide		



Capteur de pression avec afficheur

PI-025-REA01-MFRKG/US/3D/3G /P

Données électriques				
Tension d'alimentation	[V]	18...32 DC		
Consommation	[mA]	< 50		
Classe de protection		III		
Protection inversion de polarité		oui		
Retard à la disponibilité	[s]	0,5		
Chien de garde intégré		oui		
Entrées/sorties				
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties numériques: 1; Nombre des sorties analogiques: 1		
Sorties				
Nombre total de sorties		2		
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; (configurable)		
Technologie		PNP/NPN		
Nombre des sorties numériques		1		
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)		
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2		
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250		
Fréquence de commutation DC	[Hz]	6		
Nombre des sorties analogiques		1		
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)		
Charge max.	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA		
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)		
Résistance de charge min.	[Ω]	2000		
Protection courts-circuits		oui		
Version protection courts-circuits		pulsé		
Protection surcharges		oui		
Etendue de mesure / plage de réglage				
Etendue de mesure		-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Point de consigne haut SP		-0,96...25 bar	-13,8...362,7 psi	-0,096...2,5 MPa
Point de consigne bas rP		-1...24,96 bar	-14,4...362,1 psi	-0,1...2,496 MPa
Sortie analogique/valeur min		-1...18,74 bar	-14,4...271,8 psi	-0,1...1,874 MPa
Sortie analogique/valeur max		5,24...25 bar	76,2...362,7 psi	0,524...2,5 MPa
En pas de		0,02 bar	0,3 psi	0,002 MPa
Exactitude / déviations				
Exactitude du seuil	[% du gain]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)		
Répétabilité	[% du gain]	< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)		
Exactitude type	[% du gain]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)		
Ecart de linéarité	[% du gain]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		



Capteur de pression avec afficheur

PI-025-REA01-MFRKG/US/3D/3G /P

Déviati�n hyst�r�sis	[% du gain]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Stabilit�� � long terme	[% du gain]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de temp�rature point z�ro	[% du gain / 10 K]	$< \pm 0,05$; (0...70 �C)
Coefficient de temp�rature gain	[% du gain / 10 K]	$< \pm 0,15$; (0...70 �C)

Temps de r ponse

Temps de r�ponse	[ms]	< 100
Amortissement valeur process dAP	[s]	0,1...100
Amortissement sortie analogique dAA	[s]	0,1...100
Temps de r�ponse indicielle de la sortie analogique	[ms]	25

Logiciel / programmation

Possibilit��s de param�trage	hyst�r�sis / fen�tre; normalement ouvert / ferm��; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affich��es; afficheur orientable / d�sactivable; Unit�� d'affichage; point z�ro; gain
------------------------------	---

Conditions d'utilisation

Temp�rature ambiante	[�C]	-20...60
Temp�rature de stockage	[�C]	-40...100
Indice de protection		IP 65

Tests / homologations

Marquage ATEX	Ex II 3D Ex tc IIIC T90�C Dc X Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le c�ble	10 V
	Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Ann��es]	163

Donn  es m caniques

Poids	[g]	512,5
Bo�tier		cylindrique
Dimensions	[mm]	� 36 / L = 132
Mati�res		inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Mati�res en contact avec le fluide		c�ramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); inox (1.4404 / 316L) caract�ristiques de surface: Ra < 0,4 �m / Rz = 4 �m; PTFE; EPDM
Cycles de pression min.		100 millions
Raccord process		taraudage G 1 filetage ext�rieur c�ne d'�tanch��it��

PI003A



Capteur de pression avec afficheur



PI-025-REA01-MFRKG/US/3D/3G /P

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Unité d'affichage	4 x LED, vert
	état de commutation	LED, jaune
	indication de fonction	affichage alphanumérique, 4 digits
	valeurs mesurées	affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage	bar; psi; MPa; % du gain	

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique	
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré	
	

Raccordement



OUT1 sortie de commutation
OUT2 sortie analogique