

PTFIX 6X1,5 GY - 接线板

3002757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接线板，底座端子，标称工作电压: 450 V，额定电流: 17.5 A，连接量: 6，接线方式: 直插式连接，横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm²，安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上，直接安装，带法兰，自由悬挂，颜色: 灰色

优势

- 设计紧凑，节省空间
- 采用附件中的法兰端板直接安装，使用更灵活
- 设计紧凑的微型电位分配器，节省电位分配空间
- 每个接线点处均有测试开关，提供极为方便的测试选项
- 可标记所有接线点，因此排布清楚

商业数据

订货号	3002757
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	BEA113
产品关键代码	BEA113
目录页面	页码429 (C-1-2019)
GTIN	4055626432403
单件重量（含包装）	5.675 g
单件重量（不含包装）	5.4 g
原产地	PL

PTFIX 6X1,5 GY - 接线板

3002757
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>



技术数据

说明	
操作注意事项	可以使用导体轴将端子块相互桥接，相应的插拔式桥接件请见附件

产品属性	
产品类型	配电箱端子
连接量	6
行数	1
电位	1

绝缘特性	
过电压类别	III
污染等级	3

电气特性	
额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据	
每层的连接数量	6
额定横截面	1.5 mm²
额定接线容量AWG	14
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A1 / B1
连接符合标准	IEC 60998-2-2
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
横截面 AWG	26 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	26 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	17.5 A
最大负载电流	22 A
最大总电流	26 A
额定电压	450 V

直接插拔式连接横截面	
刚性导线横截面	0.34 mm² ... 2.5 mm²
刚性导线横截面[AWG]	26 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.34 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.34 mm² ... 1.5 mm²

尺寸

PTFIX 6X1,5 GY - 接线板

3002757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>



宽度	12.5 mm
高度	21.6 mm
深度	17.7 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	125 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

机械测试

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35/NS 15
结果	已通过测试
注意事项	并排安装多个端子时，建议在接线点下方安装一个DIN导轨适配器，或者在端子之间安装一个法兰。 对于有6个或7个接线点的版本，只需要在每块中间放置一个DIN导轨适配器，并每隔一块放置法兰元件。 使用DIN导轨适配器PTFIX-NS35时，烧结块不能突出超过一半。

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类，B级使用寿命测试，在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	$6.12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

PTFIX 6X1,5 GY - 接线板

3002757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>



结果	已通过测试
----	-------

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60998-2-2
--------	---------------

安装

安装类型	用于卡接在DIN导轨适配器上
	直接安装，带法兰
	自由悬挂

PTFIX 6X1,5 GY - 接线板

3002757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>



图纸

电路图



Graphic



PTFIX 6X1,5 GY - 接线板



3002757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>

DNV 认证ID: TAE00002TT-05				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	500 V	24 A	-	-

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 C				
	150 V	20 A	26 - 12	-
使用组 D				
	300 V	10 A	26 - 12	-

CB IECEE-CB方案 认证ID: DE1-63083				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	450 V	17.5 A	-	- 1.5

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
-----------------------------------	--	--	--	--

UL LR 认证ID: LR2002627TA				
-------------------------------	--	--	--	--

BV 认证ID: 59146/A0 BV				
-------------------------	--	--	--	--

VDE VDE绘图认证 认证ID: 40047798				
----------------------------------	--	--	--	--

UL cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				

PTFIX 6X1,5 GY - 接线板

3002757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>



	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 C				
	150 V	20 A	26 - 12	-
使用组 F				
	500 V	20 A	26 - 12	-
使用组 D				
	300 V	10 A	26 - 12	-



EAC

认证ID: EACKZ 08593

PTFIX 6X1,5 GY - 接线板



3002757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250118
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 6X1,5 GY - 接线板

3002757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002757>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn