

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Resi9 - térupteur silencieux - 1NO - 16A

R9PCL2SW

 Cette option circulaire permet d'éviter 5.019 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP TL
Type de produit ou équipement	Térupteur
Application de l'appareil	Contrôle à distance
Description des pôles	1P + N
Composition des contacts de pôles	1 NO
Composition contact auxiliaire	Sans
Type de réseau	CA
Normes	EN/IEC 60669-1 EN/IEC 60669-2-2
Certifications du produit	NF

Complémentaires

[In] courant nominal	16 A
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de technologie	Électronique
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	6 commutations/minute
Durée de l'impulsion	50...1000 ms
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 5 mA
Signalisation locale	Indication ON/OFF
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz
Puissance d'appel de l'alimentation	11 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	65 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique	AC-21: 5000000 cycle AC-22: 5000000 cycle
Mode de raccordement	Circuit de commande: borne du type à cage, haut ou bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm² Circuit de commande: borne du type à cage, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, haut ou bas pour 2 flexible fil(s) 2,5 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 2,5 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, haut ou bas pour 1 flexible fil(s) 4 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, haut ou bas pour 1 rigide fil(s) 4 mm²
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,100 cm
Longueur de l'emballage 1	9,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	91,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	63
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,066 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	5 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

