


产品参数表

规格



TeSys F系列接触器线圈, F265, F330 380V 40...400HZ, 特殊

LX9FH3802

- ⚠ 停止生产日期 2022年12月31日
- ⚠ 即将停止服务日期 2030年12月31日

⚠ 即将退市

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	特殊接触器线圈
产品短名	LX9FH
适用范围	TeSys TeSys F LC1F 接触器
产品适用范围	LC1F265 LC1F330
控制回路特性	AC当40...400 Hz 低功耗
控制回路电压 [Uc]	380...415 V AC 40...400 Hz
平均电阻	222 Ω 浪涌 在...上 20 °C 5075 Ω 保持 在...上 20 °C
动作时间	25 ms 分断 45 ms 闭合
机械寿命	10 Mcycles
最大操作频率	3600 次/小时 在...上 <55 °C

补充信息

浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	线圈起动: 0.85...1.1 Uc 55 °C) 线圈释放: 0.35...0.55 Uc 55 °C)
(~50Hz起动)功耗 (VA)	560...660 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
(~50Hz吸持)功耗 (VA)	8...10 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
热消散	8.4...10.4 W

环境

运行温度	-5...55 °C
净重	0.75 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.5 cm
Package 1 Width	10.5 cm
Package 1 Length	19.5 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

Package 1 Weight	868.0 g
------------------	---------

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明](#) >

环境足迹

环境披露

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装

否

无塑料包装

否

[欧盟RoHS指令](#)

主动合规性（超出欧盟RoHS法定范围的产品）

REACH法规

[REACH 声明](#)

中国RoHS法规

[中国 ROHS 声明](#)

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件

[产品使用寿命终期信息](#)

回收

No