

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys LE1M - démarreur en coffret - 0,54..0,8A - bobine 415Vca

LE1M35N705

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LE
Nom de l'appareil	LE1M
Type de produit ou équipement	Démarreur DOL intégré
Application de l'appareil	Standard
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Contacteur Borne de terre Bornier neutre Relais de surcharge thermique
Zone de réglage de protection thermique	0,54...0,8 A
Puissance moteur kW	0,12 kW à 240 V CA 50/60 Hz 0,25 kW à 415 V CA 50/60 Hz 0,12 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 0,25 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
Tension du circuit de commande [Uc]	415 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Bouton poussoir démarrage vert I Bouton poussoir arrêt/remise à zéro rouge O

Complémentaires

Signalisation locale	Fonctionnement :DEL (jaune)
Nombre d'entrée de câble	2 ISO20 haut 2 ISO25 haut 2 Pg 13 haut 2 Pg 21 haut 2 ISO20 bas 2 ISO25 bas 2 Pg 13 bas 2 Pg 21 bas 2 Pg 16 haut 2 Pg 16 bas
Largeur	78 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	108 mm
Poids du produit	0,6 kg

Environnement

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique d'environnement	Environnement standard
Certifications du produit	UKCA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,700 cm
Largeur de l'emballage 1	8,200 cm
Longueur de l'emballage 1	16,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	572,900 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,745 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	107 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	95 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.