



PRODUCT-DETAILS

E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p WMP

E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p WMP
产品ID	1SDA072211R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644760618
目录说明	E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1600 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	8de03527-aa98-45ff-8ae4-6ddeb7db8e1f Italy (IT)
简化的SCIP	8d584f1d-1656-4315-ac12-2ba62fd27e29 Croatia (HR) 6b72f6da-2421-44f9-a0a0-18a3d6c506cf Norway (NO) a5b290eb-fa4e-480f-93bf-668092c95128 Belgium (BE) fb650cad-1215-4009-a442-db0bc10f13c7 Belgium (BE) ef2beb8c-a8c0-406c-8896-83a0da75524c Portugal (PT) cb617f75-8582-4e80-abc6-1c3581e66c9b Bulgaria (BG) d3186842-18c5-4117-a46f-7954bc3cd942 Germany (DE) 41406839-c522-4247-8ef1-858cbd4d6916 Denmark (DK) 29f1fb26-70a2-40d0-95a4-0b9adb975fb9 Spain (ES) 248bad5e-5de4-4fa7-b23b-4eff79a00c48 Hungary (HU) a5b290eb-fa4e-480f-93bf-668092c95128 Belgium (BE) c3d87a8c-c909-4f21-b9e6-551899425b0b Hungary (HU) f8216372-cf33-4006-815a-1f4db5a74ed2 Germany (DE) 60b66792-8d87-428d-ba9c-80e0b5f1c716 Sweden (SE) 8d584f1d-1656-4315-ac12-2ba62fd27e29 Croatia (HR) c3d87a8c-c909-4f21-b9e6-551899425b0b Hungary (HU) 2a0514b0-1ba9-419e-a1a9-4d596796baae Germany (DE) a7235df3-a6a9-4321-9827-253fa9abf064 Germany (DE) 6b72f6da-2421-44f9-a0a0-18a3d6c506cf Norway (NO) a7b244b9-440b-4b35-a0c4-ab24be9e33d0 France (FR) 9c312ddd-dde4-4f63-bf98-32b3ae57991a Finland (FI) ef2beb8c-a8c0-406c-8896-83a0da75524c Portugal (PT) f98161cd-c2d7-4e8d-b03e-bde94bb335d4 Czech Republic (CZ) cb617f75-8582-4e80-abc6-1c3581e66c9b Bulgaria (BG) 01402607-e87d-4c2d-b6b4-66591f3b1c57 Sweden (SE) f8a51eb6-3b50-48d0-bb4b-b4ed4a706818 Netherlands (NL) 248bad5e-5de4-4fa7-b23b-4eff79a00c48 Hungary (HU) 07f49239-f934-44ee-ba48-d6d9548f8baa Estonia (EE) 29f1fb26-70a2-40d0-95a4-0b9adb975fb9 Spain (ES) a71ae95d-4c0c-4000-aeda-7c76b679b35d France (FR) ae6b1454-fee9-430b-873c-312a9517d1d6 Greece (GR) 07f49239-f934-44ee-ba48-d6d9548f8baa Estonia (EE) 91372396-4ce4-4264-8869-6f703dd6b3ca Poland (PL) f8216372-cf33-4006-815a-1f4db5a74ed2 Germany (DE) d5e7fece-f997-4420-b61a-e13d5e7bb2d9 Poland (PL) 60b66792-8d87-428d-ba9c-80e0b5f1c716 Sweden (SE) a7b244b9-440b-4b35-a0c4-ab24be9e33d0 France (FR) c5ef9ea0-de08-4cb1-969f-b3c3a4d2639b Germany (DE) 2a0514b0-1ba9-419e-a1a9-4d596796baae Germany (DE) a71ae95d-4c0c-4000-aeda-7c76b679b35d France (FR) 91372396-4ce4-4264-8869-6f703dd6b3ca Poland (PL) f8a51eb6-3b50-48d0-bb4b-b4ed4a706818 Netherlands (NL) e7c7a027-f9d8-49e8-915b-bb4089e7fc80 Poland (PL) d3186842-18c5-4117-a46f-7954bc3cd942 Germany (DE) e7c7a027-f9d8-49e8-915b-bb4089e7fc80 Poland (PL) fb650cad-1215-4009-a442-db0bc10f13c7 Belgium (BE) c5ef9ea0-de08-4cb1-969f-b3c3a4d2639b Germany (DE) d5e7fece-f997-4420-b61a-e13d5e7bb2d9 Poland (PL) ae6b1454-fee9-430b-873c-312a9517d1d6 Greece (GR) 41406839-c522-4247-8ef1-858cbd4d6916 Denmark (DK) 01402607-e87d-4c2d-b6b4-66591f3b1c57 Sweden (SE) 9c312ddd-dde4-4f63-bf98-32b3ae57991a Finland (FI) a7235df3-a6a9-4321-9827-253fa9abf064 Germany (DE) f98161cd-c2d7-4e8d-b03e-bde94bb335d4 Czech Republic (CZ)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z1BSEJAA000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644760618
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	278 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	18 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	270 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	20 kg
1级包装 EAN	8015644760618

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 3000 cycle Ue = 500 ... 690 V 6500 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	400 W
额定电流 (I _n)	1600 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA

额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1600 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Dip LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

