

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Lexium GBY - réducteur planétaire angulaire - Ø60mm - 40:1 - <18arc.min - 40N.m

GBY060040K

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 62 Lexium 52 Lexium ILS Lexium ILA Lexium ILE Lexium SD3 Lexium 62 ILM Lexium 32
Type de réducteur	Denture droite
Type de produit ou équipement	Réducteur planétaire avec renvoi d'angle
Nom de l'appareil	GBY
conformité	BSH (55 mm, 1 taille moteur) BRS3 ILE (66 mm, 1 taille moteur) ILE (66 mm, 2 taille moteur) ILA (57 mm, 1 taille moteur) ILA (57 mm, 2 taille moteur) ILS (57 mm, 1 taille moteur) ILS (57 mm, 2 taille moteur) ILS (57 mm, 3 taille moteur) SH3 MH3 ILM
Diamètre externe réducteur	60 mm
Ratio réducteur	40:1

### Complémentaires

Jeu de torsion maximal	18 arc.min
Rigidité de torsion	2,5 N.m/arcmin
Couleur du boîtier	Noir
Matière du boîtier	Aluminium anodisé noir
Matière de l'axe	C 45
Informations complémentaires	Lubrifié pendant toute la durée de vie
durée de vie en heures	30000 H à 100 Tr/mn à 30 °C
Position de montage	Toutes positions
Rendement	89,0 %
Force radiale maximale Fr	340 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l'arbre de sortie pendant 30 000 heures à 30 °C
Force axiale maximale Fa	450 N à 100 Tr/mn, pendant 30000 heures à 30 °C
Moment d'inertie	0,24 kg.cm <sup>2</sup>
Couple de sortie continu	40 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C

Couple de sortie maximal	64 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
Poids du produit	1,9 kg
Diamètre d'entrée	14,0 mm
Couple de frottement interne du réducteur	0,05 N.m
Rapport de réduction	40
Code de compatibilité	GBY
Internal length	124,5 mm

## Environnement

Pression acoustique	70 dB à 1 m, sans charge
Degré de protection IP	Arbre de sortie: IP54
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...90 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,600 cm
Largeur de l'emballage 1	9,800 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,867 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,755 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	90,040 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	<b>1167</b>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Use Better

### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
Emballage sans plastique	<b>Non</b>
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	<b>Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)</b>
Numéro SCIP	<b>7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561</b>
Réglementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
sans PVC	<b>Oui</b>


## Use Again

### **Réemballer et réusiner**

Profil Économie Circulaire	<b>Pas d'opérations particulières de recyclage requises</b>
Reprise	<b>No</b>

## Encombrements

### Dimensions avec le Kit d'Adaptation pour Servo-Moteur



(1) Kit d'adaptation GBK

(2) les cotes a1, c, Ø 6, Ø 7, Ø 8 liées au kit d'adaptation GBK dépendent de l'association réducteur/servo-moteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	a6
124,5	35	30	2,5	16	5	60	40 h7	14 h7	M5 x 8	52	80,3

Valeurs en in.

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	a6
4,90	1,38	1,18	0,09	0,63	0,19	2,36	1,57 h7	0,55 h7	M5 x 0,31	2,05	3,16