


81110-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
T	14 mm	Hauteur
C _a	62.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	177.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	17.400 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	4.900 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.840 1/min	Vitesse de base
D	70 mm	Diamètre extérieur
≈m	142,3 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	68 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	52 mm	diamètre maximum épaulement du logement

Dimensions

D ₁	52 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	70 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81110-TV	Cage à rouleaux
GS81110	Rondèle logement
WS81110	Rondèle arbre
LS5070	Rondelle piste

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert