



FAG

SNS3136-H-D

Corps de palier à semelle

Corps de palier à semelle, fendu, pour roulement à rotule à rouleaux, diamètre d'arbre métrique et cote pouce, pour lubrification à la graisse

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	D	Fonte à graphite sphéroïdal
-----------	---	-----------------------------

dimensions principale & données de performance

h 1	353 mm	Hauteur du boîtier
g	240 mm	Largeur du boîtier
a	530 mm	Longueur du socle
≈m	82,1 kg	Poids

Dimensions

c	75 mm	Hauteur du socle
b	190 mm	Largeur du socle
n 2	110 mm	Distance du trou du socle 2
D	300 mm	Siège du roulement
e	15 mm	Décalage du centre
h	180 mm	Hauteur centrale
k	116 mm	Largeur du siège du roulement
m	450 mm	Distance du trou du socle 1
s	M24	Taille des vis pour le trou de fixation du socle
u	28 mm	Largeur du trou du socle
v	34 mm	Longueur du trou du socle



