



Protection coupure

KRYTECH 693

Risque modéré - ISO C



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU C



ISO 13997
14.5 N (1478 g)



Dextérité EN ISO
21420: 5/5

Arrêté français
au 05/08/2020

Confort, souplesse et grande dextérité grâce à sa jauge 18. Protection des appareils électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD), niveau de coupure C et conforme au contact alimentaire.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant



Protection des appareils électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD)

- Produit spécifiquement développé pour dissiper les charges électrostatiques, pour protéger les dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD) conformément à l'EN16350 (Standard gant ATEX)



Durabilité

- Durée de vie du gant prolongée et sécurité renforcée grâce au renfort pince entre le pouce et l'index qui protège le gant de tout dommage précoce dans cette zone très exposée



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture
- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre



Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C



Bénéfices additionnels

- Jauge 18 pour une meilleure dextérité

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Couvresseurs / Carreleurs / Vitriers
- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Manipulations de pièces métalliques
- Travaux de maintenance mécanique
- Mécanique de précision
- Pose de structures en acier
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Conduite d'engins de manutention
- Préparation de commandes
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile



Protection coupure

KRYTECH 693

Risque modéré - ISO C

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 X 4 2 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN 16350	PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE
	
	CONTACT ALIMENTAIRE Arrêté français au 05/08/2020

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de PEHD et de fibres composites
Jauge	18
Finition extérieure	Lisse
Matière	Mousse de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune
Longueur (cm)	24-29
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	< 1E+5 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.2E+3 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et au décret français du 05/08/2020.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/24/0573
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE