
**ZL204-DRS** [🔗](#)**Galet à billes sur axe**

Stud type track rollers ZL2...-DRS, single row self-retaining ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly, without eccentric collar and with a solid, short roller stud with threaded hole, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lip seal on stud side axial sealing action, sealing shield with cover on the end face, mounting aid on the face side: mounting slot, no relubrication facility

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

joint	DRS	
profilé bague extérieure	R500	Diamètre extérieur sphérique (Standard)
dispositif de lubrification	Without	Without
Assembling aid head	SL	Mounting slot

dimensions principale & données de performance

D	52 mm	Diamètre extérieur
d 1	20 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	30,7 mm	Largeur
C r w	11.200 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r w	5.800 N	Charge stat. de base, radiale
C ur w	295 N	Limite à la fatigue, radiale
n D G	6.000 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	0,17 kg	Poids



Dimensions

B 1 max	17 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B 2	14 mm	Longueur effective du goujon
B 4	28,5 mm	Longueur totale
C	14 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	2 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
d 2	26,8 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
r min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
g	M10	Filetage intérieur
l g	18 mm	Longueur de taraudage (intérieure)
R	500 mm	Rayon bague extérieure profile externe

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés