

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON ADVANCE B6型插头外壳，带不锈钢紧固螺钉（内六角螺钉），耐盐水铝材，高93.7 mm，1x M25螺纹，水平出线，不带涂层；电导密封（电磁兼容）

商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1413374          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APH           |
| 产品关键代码     | AF7APH           |
| 目录页面       | 页码597 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626029993    |
| 单件重量（含包装）  | 240.6 g          |
| 单件重量（不含包装） | 246.8 g          |
| 原产地        | CN               |

# HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 壳体

1413374

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413374>



## 技术数据

### 说明

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 概述 | 适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M |
|----|-----------------------|

### 产品属性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 产品类型   | 外壳，带螺钉锁紧装置       |
| 外壳类型   | 插头外壳             |
| 产品系列   | HC-ADV           |
| 应用     | 海上作业/EMC         |
| 类型     | B6               |
| 出线口编号  | 1                |
| 螺钉连接类型 | 1x M25           |
| 型号     | 高型设计             |
| 固定螺钉   | M6（螺钉头：6mm外六角螺钉） |
| 电缆出口   | 直头               |
| Pg螺钉连接 | 无                |

### 连接数据

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 5 Nm (用于插头壳体上的M6安装螺钉) |
|------|--------------------------------|

### 尺寸

|     |         |
|-----|---------|
| 尺寸图 |         |
| 宽度  | 57 mm   |
| 高度  | 93.7 mm |
| 长度  | 92 mm   |

### 安装尺寸

|      |       |
|------|-------|
| 开口宽度 | 35 mm |
| 开口长度 | 52 mm |

### 材料规格

|        |         |
|--------|---------|
| 密封材料   | NBR，导电  |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层     |
| 锁扣材料   | 不锈钢     |

### 环境和真实条件

|      |      |
|------|------|
| 环境条件 | IP66 |
|------|------|

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 保护等级        | IP68 (0.2 bar/24 h)      |
|             | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e)               |
|             | 4X (UL 50e)              |
|             | 12 (UL 50e)              |
| 冲击强度        | IK09                     |
| 环境温度 (运行)   | -40 °C ... 125 °C        |

机械特性


机械参数

|        |        |
|--------|--------|
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 锁紧类型   | 螺钉     |

安装

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 组装说明 | 为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能，两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。 |
| 固定螺钉 | M6 (螺钉头：6mm外六角螺钉)                                     |

图纸




安装开口

1) 使用M4螺钉时

2) 使用自攻梅花头螺钉®时 ( Torx® 20 , M4 )

尺寸图



尺寸图

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413374>

**DNV**  
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**  
认证ID: E255026

**UL认证**  
认证ID: E255026

**cULus认证**

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 4.356千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)