

Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Presa telefono
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Tipo presa telefonica	France Telecom (8)
Tipo di imballo	Paint cover
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con viti
Colore	Cobalt blue
Finitura superficie	Opaco
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Numero di terminali	1
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	27,7 mm
Profondità di incasso	11,7 mm
Peso netto	0,037 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...35 °C
Norme di riferimento	CENET 28417 Ed3 EN 60529
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina