

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch



1026922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1026922>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Managed PoE Switch 4000 Serie, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-Ports 1000 MBit/s, 8 RJ45-PoE-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP30, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C .. . 75 °C, Versorgungsspannungsbereich: 52 V DC ... 57 V DC

Produktbeschreibung

Managed PoE-Ethernet Switches vom Typ FL SWITCH 4000 für industrielle Anwendungen kombinieren Gigabit-Schnittstellen mit hoher Netzwerkleistung, um auch anspruchsvollsten Anwendungen gerecht zu werden. Sicherheitsmerkmale mit vollständiger IEEE-Redundanz (STP/RSTP/MST) optimieren die Netzwerkverfügbarkeit. Die einzigartige Web-Anpassbarkeit vereinfacht die Bedienoberfläche der aktuellen Anwendungen und bietet Skalierungsmöglichkeiten für die Zukunft. Eine umfassende Mischung aus RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s, PoE-Funktionalität sowie Gigabit-LWL-Verbindungen sorgt für eine Kombination aus hoher Leistung und Einsparungen bei den Installationskosten.

Ihre Vorteile

- 240 W Leistungsbudget
- Zwölf 10/100/1000 MBit/s-RJ45-Ports für Geräteanschlüsse und vier SFP-basierte LWL-LC-Schnittstellen für Netzwerkhauptleitungen.
- Redundante Spannungsversorgung
- Großer Temperaturbereich -40 °C ... +75 °C
- VLANs
- DHCP-Client
- MSTP
- RSTP
- Web-based Management, SNMP
- Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung
- Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten
- Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1026922
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Produktschlüssel	DNN125
GTIN	4055626519548
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.757 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.398 g
Zolltarifnummer	85176200

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch



1026922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1026922>

Ursprungsland

TW

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch



1026922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1026922>

Technische Daten

Maße

Breite	68 mm
Höhe	170 mm
Tiefe	152 mm

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den Betrieb mit allen 48-V-DC-QUINT- und -TRIO-Stromversorgungen ausgelegt.
Hinweis zum Betrieb	Betriebsart A oder Betriebsart B PoE
Hinweis zur Anwendung	
Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
Nutzungsbeschränkung	
EMV-Hinweis	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminium
------------------	-----------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

Schnittstellen

Ethernet (RJ45)	
Anschlussart	RJ45
Hinweis zur Anschlussart	Autonegotiation und Autocrossing
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s
Übertragungsphysik	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Übertragungslänge	100 m (pro Segment)
Signal-LEDs	Datenempfang, Link-Status
Anzahl der Kanäle	4 (RJ45-Ports)

Ethernet (SFP)	
Anschlussart	SFP
Übertragungsgeschwindigkeit	1000 MBit/s (vollduplex)
Übertragungsphysik	Abhängig vom SFP-Modul
Übertragungslänge	bis zu 80 km (je nach verwendeter Faser/SFP-Modul)
Signal-LEDs	Datenempfang, Link-Status
Anzahl der Kanäle	4 (SFP-Ports)

Ethernet (PoE)	
Anschlussart	RJ45
Hinweis zur Anschlussart	Autonegotiation und Autocrossing

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch



1026922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1026922>

Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s
Übertragungsphysik	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Übertragungslänge	100 m
Anzahl der Kanäle	8 (RJ45-PoE-Ports)

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Switch
Produktfamilie	Managed PoE Switch 4000
Bauform	Blockbauweise
MTTF	14,8 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %)
Grundfunktionalität	Store-and-Forward-Switch, Multicast-Ansteuerung, IGMP Snooping, Trunking, Port- und Identifikations-VLANs, Port- und IEEE 802.1x-Sicherheit, SNMP V3- und HTTPS-Sicherheit, SNTP, Netzanpassung, Kontrolle des Benutzerzugangs zu Funktionen, Modbus/TCP, PoE gemäß IEEE 802.3at/af.

Switch-Funktionen

Diagnosefunktionen	RMON History LLDP (Link Layer Discovery Protocol) SNMP-Traps N:1-Portmirroring
Grundfunktionalität	Store-and-Forward-Switch, Multicast-Ansteuerung, IGMP Snooping, Trunking, Port- und Identifikations-VLANs, Port- und IEEE 802.1x-Sicherheit, SNMP V3- und HTTPS-Sicherheit, SNTP, Netzanpassung, Kontrolle des Benutzerzugangs zu Funktionen, Modbus/TCP, PoE gemäß IEEE 802.3at/af.
Filterfunktionen	Quality of Service (8 und 64 Prioritätsklassen) Port-Priorisierung VLAN (bis zu 64 VLANs) IGMP Snooping (256 Gruppen) IGMP Query
IP-Parametrierung	DHCP-Client BootP
MAC-Adresstabelle	16k
Management	Web-based Management (HTTP/HTTPS) SNMPv1/v2/v3
Redundanz	RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)
Status- und Diagnoseanzeigen	LEDs: U _{S1} , U _{S2} (redundante Versorgungsspannung), Alarm (Alarmkontakt), Link/Activity und PoE pro Ethernet Port
Weitere Funktionen	Übertragung von MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1)
Zeitsynchronisation	SNTP (Simple Network Time Protocol)

Security-Funktionen

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch



1026922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1026922>

Grundfunktionalität	Store-and-Forward-Switch, Multicast-Ansteuerung, IGMP Snooping, Trunking, Port- und Identifikations-VLANs, Port- und IEEE 802.1x-Sicherheit, SNMP V3- und HTTPS-Sicherheit, SNTP, Netzanpassung, Kontrolle des Benutzerzugangs zu Funktionen, Modbus/TCP, PoE gemäß IEEE 802.3at/af.
---------------------	--

Elektrische Eigenschaften

Lokale Diagnose	US1, US2 Versorgungsspannung LED grün LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün PoE Poe-Erkennung LED orange Alarm Stromausfall bei US1 oder US2/Verbindungsausfall
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	260 W (bei 55 V DC)
Übertragungsmedium	Kupfer LWL

Versorgung

Versorgungsspannung (DC)	55 V DC (redundant)
Versorgungsspannungsbereich	52 V DC ... 57 V DC (> 52 V DC für PoE+ oder 60 W Ausgang empfohlen)
Einschaltstromstoß	42 A (52 V DC für 3140 µs)
Restwelligkeit	3,6 V _{PP} (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches)
Stromaufnahme maximal	4,8 A (Nennlast maximal)
Stromaufnahme typisch	301 mA (U _S = 55 V DC)

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Benennung Anschluss	Leistungsversorgung
steckbar	ja

Leistungsversorgung

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Abisolierlänge	7 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutztart	IP30
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	2000 m (über dem Meeresspiegel)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 % (keine Betauung)
Luftdruck (Betrieb)	57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)	57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN)

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch



1026922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1026922>

Zulassungen

Konformität/Zulassungen

Konformität	CE-konform
-------------	------------

EMV-Daten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Konformität zu EMV-Richtlinien	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B
	IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A
	IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A
	IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B
	IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A
	IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A
Störfestigkeit	EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A
	EN 61000-6-2:2005

Störabstrahlung

Normen/Bestimmungen	EN 61000-6-4
---------------------	--------------

Systemeigenschaften

Funktionalität

Grundfunktionalität	Store-and-Forward-Switch, Multicast-Ansteuerung, IGMP Snooping, Trunking, Port- und Identifikations-VLANs, Port- und IEEE 802.1x-Sicherheit, SNMP V3- und HTTPS-Sicherheit, SNTP, Netzanpassung, Kontrolle des Benutzerzugangs zu Funktionen, Modbus/TCP, PoE gemäß IEEE 802.3at/af.
---------------------	--

Signalisierung

Statusanzeige	LEDs: U_{S1} , U_{S2} (redundante Versorgungsspannung), Alarm (Alarmkontakt), Link/Activity und PoE pro Ethernet Port
---------------	---

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch



1026922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1026922>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19170401
ECLASS-15.0	19170401

ETIM

ETIM 9.0	EC000734
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch



1026922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1026922>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.	

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	6e5bc006-0d72-4ef1-9cab-4198c4460f35

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de