


KQ6016



Détecteur capacitif

KQ-3120NFKG/2T/2M/US



- 1 Face active
- 2 boutons de programmation
- 3 LED



Caractéristiques du produit

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm]	12
Interface de communication	IO-Link
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	20 x 14 x 48

Application

Montage	détection à travers la paroi non métallique de la cuve et sur des tuyaux de dérivation
Fluides	matières en vrac sèches; liquides

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 17
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Principe de mesure		capacitif

Sorties

Technologie	
Fonction de sortie	NPN
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	2,5
	100



Détecteur capacitif

KQ-3120NFKG/2T/2M/US

Fréquence de commutation [Hz]	DC	10
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée [mm]		12
Portée réelle Sr [mm]		12 ± 10 %
Exactitude / déviations		
Hystérésis [% de Sr]		1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]		-20...20
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
Type de transmission		COM1 (4,8 kBaud)
Révision IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9 CDV
Profils	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Multiple switching signal
	Function	Process data variable
	Function	Teach channel
Mode SIO		oui
Temps de cycle de process min. [ms]		100,8
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	371
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...80
Remarque sur la température ambiante		pour applications UL: ...50 °C
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 69K
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	30 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	3 V
	EN 55011	classe B
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	30 g 6 chocs / 11 ms demi-sinusoïdal (x,y,z)
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	(10...55 Hz) / amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
MTTF [Années]		634
Homologation UL	Ta	-25...50 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Limited Voltage/Current

KQ6016



Détecteur capacitif

KQ-3120NFNKG/2T/2M/US

Données mécaniques		
Poids	[g]	57,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	20 x 14 x 48
Matières		boîtier: PBT renforcé de fibres de verre; Boutons-poussoir: TPE-U; capot: PC renforcé de fibres de verre

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Fonction Teach		oui
Verrou électronique		oui

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces


Raccordement électrique - connecteur

Câble: 2 m, PVC, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm²

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



4: OUT / IO-Link