

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PanelSeT S3D Volltür ohne Montageplatte H1400xB1000xT300 IP55 IK10 RAL7035.

NSYS3D141030D

EAN Code: 3606480159824

### Hauptmerkmale

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | PanelSeT                                                    |
| Produktname                    | PanelSeT S3D                                                |
| Anwendung                      | Mehrzweck                                                   |
| Kategorie                      | Kompaktgehäuse                                              |
| Gehäuse-Nennhöhe               | 1400 mm                                                     |
| Gehäuse-Nennbreite             | 1000 mm                                                     |
| Gehäuse-Nenntiefe              | 300 mm                                                      |
| Türtyp                         | Einfach                                                     |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte                                          |
| Typ der Durchführungsplatte    | Standard                                                    |
| Installationszubehörtyp        | Wandmontage                                                 |
| Geräteaufbau                   | 1 Gehäuse<br>2 Kabeleinführungsplatte<br>1 Schloss<br>2 Tür |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusotyp                     | Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke<br>Einteiliges Gehäuse |
| Anzahl der Türen               | Vorderseite: 2 Tür(en)                                                     |
| Türöffnungsseite               | Reversibel (120 °)                                                         |
| Schlosstyp                     | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene                                     |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Frontseite                                                                 |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere<br>Kabeleinführungsplatte durch Schrauben             |
| Material                       | Stahl                                                                      |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Epoxid-Polyester-Pulver                                                    |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)                                                            |
| Normen                         | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                     |
| Produktzertifizierungen        | GL<br>DNV<br>BV<br>UL<br>cUL                                               |
| Produktgewicht                 | 84 kg                                                                      |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder |
| Schutzart (IK)                     | IK10 entspricht IEC 62262                              |
| Schutzart (IP)                     | IP55 entspricht IEC 60529                              |

## Verpackungseinheiten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| VPE 1 Art                     | PCE        |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1          |
| VPE 1 Höhe                    | 153,000 cm |
| VPE 1 Breite                  | 103,500 cm |
| VPE 1 Länge                   | 37,000 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 81,000 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

| Umweltbilanz                                                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 763 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 395 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 161 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 16 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 191 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

### Use Better

| Materialien und Verpackung      |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein                                                                                           |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                           |
| SCIP-Nummer                     | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                        |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a> |
| PVC-frei                        | Ja                                                                                             |
| Silikonfrei                     | Ja                                                                                             |

### Use Longer

| Verlängerung der Lebensdauer |      |
|------------------------------|------|
| Reparatur                    | Nein |

### Use Again

| Reproduktion                      |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 98                                                |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme                         | Ja                                                |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip  
Easy to maintain



Reusable eco-friendly packaging



Image of product in real life situation

