Brand of NTN corporation

Données techniques

ESFE211

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES211G2, FE211

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	48,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	67,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure	32,5 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	48,4 mm

ESFE211
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
d - Diamètre arbre	55 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	74,5 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	31 mm
G - Graisseur	R1/8"
J - Distance entre trous de fixation	130 mm
L - Largeur / diamètre du logement	162 mm
N - Dimension trou de fixation	18 mm
S - Distance face / centre du palier	12 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	43550000 mN
C0 - Capacite de charge statique	29200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	3,41 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	22 N-m