




FAG

UCFL209 [🔗](#)

Corps de roulement à bride

Palier applique UCFL

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	45 mm	Alésage
L	108 mm	Largeur de bride
H	188 mm	Hauteur de bride
U	52,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	20.400 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.060 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,661 kg	Poids

Cotes de montage

J	148 mm	Distance trous de fixation
N	19 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	38 mm	Hauteur logement
A ₁	18 mm	Épaisseur de bride
A ₂	22 mm	Distance piste
B	49,2 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
FL209	Corps de palier
UC209	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.