

## ZP2V, Distributeur économe en vide ZP2V-AG1-07


Fiche technique

### General series information

### Spécifications standards


Taille du raccord fileté de la ventouse	AG1 (G1/8, Filetage)
Orifice	07 (0.7 mm)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C (hors-gel)
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	-100 kPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C (hors-gel)
Pneumatic input connection	Filetage G 1/8
Raccord de sortie pneumatique	Taraudage G 1/8
Débit d'écoulement	106 l/min (ANR)
Degré de filtration nominale de l'élément	40 µm
Poids	0.021 Kg

## Dimensions



## Constructions

### Construction



## Information supplémentaire

Catalogue

[ZP2V-B\\_FR.pdf](#)