

Fiche technique du produit

Spécifications



BMS - sonde analogique medium blanche 0..10V - 4..20mA

SLASXXX

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Prise de capteur
Type de mesure	Température
Application	HVAC Régulation de la température
Tenue à la flamme	UL94-V0
Degré de protection IP	IP20
Emplacement	Espace vital
Profondeur	24 mm
Hauteur	115 mm
Largeur	85 mm
Normes	UL 916 FCC partie 15 classe B
Couleur	Blanc
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Type de capteur	Thermistance T3 10 kOhms
Finition de la surface	Mat
Nom du produit	Capteur d'espace de vie SmartX
Gamme	SpaceLogic

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Mode de raccordement	Vis - 2 câble(s) (AWG 24 à AWG 18)
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Operation contrôleur d'objectif de pièce SmartX contrôleurs programmables
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Type d'afficheur	Sans afficheur
Protocole de port de communication	-- 2 fils

Environnement

Plage de mesure	Température 0...50 °C
-----------------	-----------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	CE conforme à EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003
---------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,800 cm
Largeur de l'emballage 1	9,700 cm
Longueur de l'emballage 1	14,200 cm
Poids de l'emballage 1	138,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,248 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	44
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	19018439-8feb-4046-94d2-802967081030
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles