

# VS-15-T-2PG11 - D-SUB插头外壳

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688052>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB插头外壳，外壳尺寸2，IP67防护等级



## 商业数据

订货号	1688052
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNCBA
产品关键代码	ABNCBA
目录页面	页码219 (C-2-2013)
GTIN	4017918179687
单件重量 (含包装)	38.29 g
单件重量 (不含包装)	30.67 g
原产地	DE

# VS-15-T-2PG11 - D-SUB插头外壳

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688052>



## 技术数据

### 说明

#### 安全注意事项

安全注意事项	<p>警告：在负载的情况下，不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>警告：仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。</li><li>警告：仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。</li><li>产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。</li><li>在室外应用中操作连接器时，必须对其进行单独的保护，使其免受环境影响。</li><li>不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。</li><li>仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器（例如 <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> 在线产品附件中列出的连接器）。</li><li>将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时，用户应承担责任。</li><li>工作电压 &gt; 50 V AC 的情况下，导电连接器壳体必须接地。</li><li>仅使用菲尼克斯电气建议的工具。</li><li>该产品必须遵守 <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> 下载页面上的在线安装说明/Design In 文档。</li><li>使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页 <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> 下的产品附件部分中找到合适的附件。</li><li>仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。</li><li>仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。</li><li>确保在铺设电缆时，连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。</li><li>注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。</li><li>VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 和 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况</li></ul>
--------	--

### 产品属性

产品类型	数据连接器（电缆侧）
类型	D-SUB
出线口编号	2
螺钉连接类型	Pg11
电缆出口	斜角

### 绝缘特性

污染等级	2
------	---

### 电气特性

传输介质	铜缆
------	----

# VS-15-T-2PG11 - D-SUB插头外壳

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688052>



## 尺寸

宽度	68.4 mm
高度	24 mm
长度	89 mm

## 材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	塑料

## 电缆/电线

电缆外径	3 mm ... 10 mm
------	----------------

## 机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	Pg11
插/拔周期	≥ 1000

## 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C

# VS-15-T-2PG11 - D-SUB插头外壳

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688052>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440290

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# VS-15-T-2PG11 - D-SUB插头外壳

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688052>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn